

APARATOS PARA ENSAYO DE MATERIALES – INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA

TAMIZADORA ELECTROMAGNÉTICA

NORMAS: EN 932-5 / ISO 3310-1

Esta tamizadora se activa mediante impulsos electromagnéticos, y gracias a su triple acción vibradora (vertical, lateral y rotacional) es indicada para realizar ensayos de tamizado donde se requiere un gran rendimiento y alta precisión, y cuando el uso sea intenso y continuado. Además se recomienda para ensayos de tamizado precisos y también en materiales finos.

De construcción simple y robusta, esta tamizadora electromagnética puede alojar hasta 10 tamices y también es adecuada para ensayos de tamizado por vía húmeda (modelos accesorios A0461, A047).

Mediante el panel de control separado se puede ajustar:

- El tiempo de tamizado de 1 a 999 minutos
- La intensidad de vibrado
- Las pausas entre una vibración y la siguiente (sobre todo indicado especialmente para tamizado de material fino)

Conexión: 230 V 50 Hz monofásica 450 / 750 W



Modelo	Dimensiones bastidor tamiz diá.	Dimensiones en mm	Peso en kg
A059-01 KIT	200 mm - 8"	320 x 380 x 850	40
A059-02 KIT	200 - 250 - 300 - 315 mm - 8" - 12"	380 x 440 x 1080	65
A059-03 KIT	200 - 250 - 300 - 315 - 350 - 400 mm - 8" - 12"	430 x 460 x 1150	80
A059-04 KIT	200 - 250 - 300 - 315 - 350 - 400 - 450 mm - 8" - 12" - 18"	480 x 500 x 1150	85

APARATOS PARA ENSAYO DE MATERIALES – INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA



A059-03

Triple acción vibradora:

- Vertical
- Lateral
- Rotacional


Panel de control con microprocesador digital con funciones de:

- Temporizador de 0 a 999 minutos
- Intensidad de vibración ajustable
- Vibración ajustable en modo continuo o intermitente

A058

Armario de reducción de ruido

Para las tamizadoras de la serie A059 y A060-01, revestido internamente con un material insonorizante para la reducción de sonido de acuerdo con las Directrices de la CE.



A058 + A059-03 KIT



A059-04

A059-21

MANDOS para una rápida

fijación / liberación de la viga superior.

Útiles para el desplazamiento vertical de la viga.

(No se puede usar con el modelo

A059 KIT-01)

Paquete de 2 mandos con las barras.

A059-21



A059-21